



EPN053

Zubehör Fernschalter Steuerung durch Dauersignal EIN/AUS

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	2 A
-----------	-----

Kapazität

Anzahl Module	0,50
---------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C
----------------------------	-------------

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm ²
---	-----------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 10 mm ²
---	--------------------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,10 W
---------------------------------------	--------

Abmessungen

Höhe	85 mm
------	-------

Breite	8,90 mm
--------	---------

Tiefe	64 mm
-------	-------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----