



ZAL082V

Kabelverteilerschrank Gr.2/845, asym. Türen, mit MP, 845x1110x315mm (HxBxT)

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	845 mm
Breite	1110 mm
Tiefe	315 mm

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Ja
----------------------------	----

Ausstattung

Mit Montageplatte	Ja
Mit Sammelschiene	Nein
Mit Standfuß	Nein

Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzklasse	Schutzklasse II

Werkstoff

Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
-----------	---------------------------------

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff
Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	2

Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----