



KYA16NH2

Borne de passage-neutre, 16mm², 800V/76A, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

76 A

Dimensions

Hauteur

50.50 mm

Largeur

79.10 mm

Profondeur

12 mm

Installation, montage

Montage

Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple

0.2 - 16 mm²

Section de raccordement en câble rigide

0.2 - 10 mm²

Matière

Couleur

Bleu

Matière

Polyamide (PA)

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui