



LF6019109001

**Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 60x190mm cremeweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	60 mm
Breite	190 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	9280 - 9280 mm <sup>2</sup>

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	59
---	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9001
Farbe	Cremeweiß

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

**Konnektivität**

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

**Ausstattung**

Anzahl der Trennwände	1
Kammeranzahl	2 - 2
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Ja
Mit Schutzfolie	Nein