



FL33S

Armoire, univers, IP65, CL 2, 550 x 850 x 300mm, Polyester

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	550 mm
Largeur	850 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Fermeture à 3-points Carré 8 mm
Résistance aux chocs IK	IK10

#### Equipement

Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0

#### Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

#### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Laqué
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

#### Equipement

Nombre rangées	3
----------------	---

#### Matière

Finition	Mat
----------	-----

#### Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----