



EPN051

**Hilfskontakt für Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 2A 250V**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 2 A

**Spannung**

Isolationsspannung  $U_i$  250 V

**Kapazität**

Anzahl Module 0.50

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur -40 - 80 °C

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Kontaktart 1Ö+1S

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0.10 W

**Abmessungen**

Höhe 83 mm

Breite 8.75 mm

Tiefe 58 mm

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

