



EPN051

Hilfskontakt für Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 2A 250V

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	2 A
-----------	-----

Spannung

Isolationsspannung U_i	250 V
--------------------------	-------

Kapazität

Anzahl Module	0,50
---------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 10 mm ²
Kontaktart	1Ö+1S

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,10 W
---------------------------------------	--------

Abmessungen

Höhe	83 mm
Breite	8,75 mm
Tiefe	58 mm

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

