



EPN051

Hilfskontakt für Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 2A 250V

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	2 A
-----------	-----

Spannung

Isolationsspannung Ui	250 V
-----------------------	-------

Kapazität

Anzahl Module	0,50
---------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C
----------------------------	-------------

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm ²
---	-----------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 10 mm ²
---	--------------------------

Kontaktart	10+IS
------------	-------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,10 W
---------------------------------------	--------

Abmessungen

Höhe	83 mm
------	-------

Breite	8,75 mm
--------	---------

Tiefe	58 mm
-------	-------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

