



WH106453F

Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose 3x Typ 13/23 mit Steckklemmen

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Glanzgrad Matt

Werkstoff Metall
Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 77 mm

Breite 77 mm

Tiefe 39 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 42 mm

Einbautiefe 37 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13/23

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Steckanschluss

Mit Krallenbefestigung Nein

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB quickconnect

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module 3

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Ja

Texte

Schutz Ohne erhöhten Berührungsschutz

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Beschriftung Ohne Beschriftung

Geeignet für

basico Unterputzmontage / kallysto Aufputz / kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja
