



SL20080940D1

Geräteträger-Technikteil Steckdose 2-fach vorverdrahtet zu SL 20x80mm Dekor Alu

Technische Eigenschaften

Zubehör

Vorbestückt mit 2x Schukosteckdosen

Abmessungen

Höhe	130 mm
Tiefe	48 mm
Länge	130 mm

Ausstattung

Leergehäuse Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Spannung

Nennspannung 230 - 230 V

Anschluss

Kabelquerschnitt 2,50 - 2,50 mm²

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Schwarz

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur 5 - 60 °C

Abbildungen | Zeichnungen

