



LF6019109016

**Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 60x190mm verkehrsweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Höhe                        | 60 mm                       |
| Breite                      | 190 mm                      |
| Länge                       | 2000 mm                     |
| Lichter innerer Querschnitt | 9280 - 9280 mm <sup>2</sup> |

**Kapazität**

|   |    |
|---|----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 59 |
|---|----|

**Werkstoff**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Werkstoff  | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt            |
| RAL Nummer | 9016                   |
| Farbe      | Verkehrsweiß           |

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK              | IK07 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |

**Normen**

|  |      |
|--|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|--|------|

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

**Konnektivität**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Kanalverbindung | Ohne Kupplung |
|-----------------|---------------|

**Ausstattung**

|  |       |
|--|-------|
| Anzahl der Trennwände                      | 1     |
| Kammeranzahl                               | 2 - 2 |
| Anzahl steckbare Trennwände                | 0     |
| Kabelhaltekammer im Lieferumfang enthalten | Ja    |
| Mit Schutzfolie                            | Nein  |

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |