



EPN050

## Zubehör Fernschalter Zentralsteuerung

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 1 A

#### Kapazität

Anzahl Module 0.50

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur -40 - 80 °C

#### Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0.10 W

#### Abmessungen

Höhe 85 mm

Breite 8.90 mm

Tiefe 58 mm

#### Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja

### Abbildungen | Zeichnungen

