



EPN050

Zubehör Fernschalter Zentralsteuerung

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	1 A
-----------	-----

Kapazität

Anzahl Module	0.50
---------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C
----------------------------	-------------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Anschnitt

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm ²
---	-----------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm ²
---	--------------------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0.10 W
---------------------------------------	--------

Abmessungen

Höhe	85 mm
------	-------

Breite	8.90 mm
--------	---------

Tiefe	58 mm
-------	-------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

