



WJA122

Prise 2P+T double horizontale précablée ateha associable

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Finition	Brillant
Matériau	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	27,50 mm
Nombre d'unités	2
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

Equipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme française NF
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK04
Classe de protection (IP)	IP21D

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Housse	Obturbateur centrale
Protection	Avec protection contre les surcharges et les courts-circuits

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui