



FL320B

**Wandschrank, univers, IP65, SK II, 550 x 300 x 200mm, Polyester**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	550 mm
Breite	300 mm
Tiefe	300 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schliessungstyp	3-Punkt Schloss 4-Kant 8 mm
Stossfestigkeit IK	IK10

**Ausstattung**

Anzahl Felder	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0

**Installation, Montage**

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Ja

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Lackiert
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	3
---------------	---

**Werkstoff**

Glanzgrad	Matt
-----------	------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	400 A
-----------	-------

**Spannung**

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja