



384203



Jalousie-Dreheschalter 2-polig, Tastrast-Funktion, Jalousiesteuerung

Technische Eigenschaften

Bedienelemente und Anzeigen

Jalousieschalter/-taster Schalter 2-polig

Werkstoff

Werkstoff Metall
Kunststoff

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 AX (100W LED (SBL))

Schaltstrom 10 A

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Texte

Schaltart/Variante Mit 0-Stellung

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Montageart Mit Spreizkrallen

Funktion Mit Tastrastfunktion

Geeignet für

A.1 Thermoplastik / A.8 Aluminium / A.8 Edelstahlschraube / A.8 Glas / A.8 Thermoplastik / B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja