



384203



Jal.-draaischak. 2-polig

Technische karakteristieken

Bediening en signalisatie

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukknop Schakelaar 2-polig

Materiaal

Materiaal Metaal
Kunststof

Spanning

Nominale spanning 250 V

Elektrische Stroom

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

Schakelstroom 10 A

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Teksten

Schakelmodus Met 0-stand

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Met spreidklemmen

Functie Met drukvergrendelingsfunctie

Geschikt voor

Serie berker K.1 / Serie berker K.5 / Serie berker Q.1 / Serie berker Q.3 / Serie berker R.1 / Serie berker R.3 / Serie berker S.1

Duurzaamheid

RoHS conform Ja