



384203



Int. II para persianas rotativos

Características técnicas

Controles e indicadores

Tipo de interruptor/pulsador para persiana de lamas	Interruptor de 2 polos
---	------------------------

Materiales

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 AX (100W LED (SBL))
Corriente de conmutación	10 A

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Texto

Modo conmutación	Con posición neutra
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Tipo de montaje	Con garras de expansión
Función	Con función de enclavamiento

Características técnicas

A.8 Acero inoxidable / A.8 aluminio / A.8 Gafas / A.8 Termoplástico / B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----