



384203



**Commutatore a manopola per veneziane bipolare 10 AX - 250 V**

**Caratteristiche tecniche**

**Controlli e indicatori**

Tipo di comando/pulsante per veneziane Interruttore a 2 poli

**Materiali**

Materiale Metallo  
Plastica

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Corrente**

Corrente di commutazione 10 AX (100W LED (SBL))

Corrente di commutazione 10 A

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Testo**

Tipo di commutazione Con posizione 0

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Tipo di montaggio Con graffe a espansione

Funzione Con funzione di scatto pulsante

**Adatto per**

A.1 Materiale termoplastico / A.8 acciaio inox / A.8 Alluminio / A.8 Materiale termoplastico / A.8 vetro / B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

**Sostenibilità**

Conformità ROHS Si