



384203



Commutatore a manopola per veneziane bipolare 10 AX - 250 V

Caratteristiche tecniche

Controlli e indicatori

Tipo di comando/pulsante per veneziane

Interruttore a 2 poli

Materiali

Materiale

Metallo
Plastica

Condizioni di impiego

Tensione nominale

250 V

Corrente

Corrente di commutazione

10 AX (100W LED (SBL))

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP20

Testo

Tipo di commutazione

Con posizione 0

Tipo di connessione

Con morsetti a vite

Tipo di montaggio

Con griffe a espansione

Adatto per

BERKER B.3 / BERKER B.7 / BERKER K.1 / BERKER K.5 / BERKER Q.1 / BERKER Q.3 / BERKER Q.7 /
BERKER R.1 / BERKER R.3 / BERKER R.8 / BERKER S.1

Sostenibilità

Conformità ROHS

Si