



384203



## Interrup. rotativo p/ estores, bipolar

### Características técnicas

#### Controlos e indicadores

Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas Interruptor de 2 polos

#### Materiais

Material Metal  
Plástico

#### Tensão

Tensão nominal 250 V

#### Corrente elétrica

10 AX (100W LED (SBL))  
Poder de corte 10 A

#### Segurança

Índice de proteção IP IP20

#### Texto

Modo de comutação Com posição neutra  
Tipo de ligação Com terminais de parafuso  
Modo de instalação Com garras de expansão  
Função Com função de bloqueio por toque

#### Adequado para

B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / R.1 / R.3 / R.8 / S.1

#### Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim