



LNH2315M

## Pojistka nožová NH2 gG 500V 315A dvojitá signalizace

### Technické vlastnosti

#### Architektura

Vypínací charakteristika gG

#### Pojistka

Velikost pojistky NH2

Charakteristika pojistek gG

#### Napětí

Typ napájecího napětí AC

Provozní napětí AC 500 - 500 V

Jmenovité napětí při AC 50 Hz 500 - 500 V

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud 315 A

#### Podmínky použití

Izolované Ne

#### Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 120 kA

#### Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 31 W

#### Rozměry

Výška 72 mm

Šířka 49 mm

Hloubka 150 mm

#### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano