



B04089



**Centralino 36 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 36 W**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

**Corrente**

Corrente nominale	125 A
-------------------	-------

**Equipaggiamento**

Numero di guide DIN	2
Numero di file	2
Con serratura	No
Con morsettiera di neutro	No

**Numero di moduli**

Numero di moduli	36
------------------	----

**Serie**

Altezza	450 mm
Larghezza	408 mm
Profondità	137 mm
Larghezza di montaggio	408 mm

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico	1
--------------------------------------	---

**Serie**

Numero di unità in larghezza	19
------------------------------	----

**Porta / coperchio**

Porta/frontale trasparente	Si
----------------------------	----

**Materiali**

Materiale	Plastica
Codice RAL	9001
Colore	Bianco

**Equipaggiamento**

Con morsettiera di terra	No
Con piastra di montaggio	No

**Materiali**

Resistente agli ultravioletti	Si
-------------------------------	----

**Protezione**

Classe protezione	Isolamento classe II
Resistenza agli urti IK	IK09
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40
Tipo di bloccaggio	Senza serratura
Grado di resistenza al filo incandescente GWT	960 °C

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

