



ZAL53U

### Armoire KVS pour kit univers hauteur 1005 x largeur 780 x profondeur 315 mm

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	1005 mm
Largeur	780 mm
Profondeur	315 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	3,5 mm

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP44
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Fermeture à 3-points
Résistance aux chocs IK	IK10

##### Equipement

Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	3

##### Installation, montage

Montage sur	Socle monté dans le sol
Adapté à un usage extérieur	Oui

##### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité
Matériau	Polyester renforcé de fibre de verre

##### Equipement

Nombre de rangées	5
-------------------	---

##### Matière

Finition	Mat
----------	-----

##### Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2
Couvercle/porte transparent(e)	Non

##### Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Photos | dessins

