



ZAL53U

Polyester verdeelkast, gr. 1, Univers N, 1005x780x315 mm

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	1005 mm
Breedte	780 mm
Diepte	315 mm
Dikte zijwand	3,5 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Type slot	3-puntshendel
Slagvastheid IK	IK10

Uitrusting

Aantal velden in de breedte	3
Aantal flensplaatopeningen	3

Installatie, montage

Gemonteerd op	Sokkel
Geschikt voor buitengebruik	Ja

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Materiaal	Met glasvezel versterkt polyester

Uitrusting

Aantal rijen	5
--------------	---

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2
Deuris transparant	Nee

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Technical drawing of the Schrankauflage 610, showing front and side views with dimensions in mm.

Front View Dimensions:

- Overall height: 900
- Top section height: 195
- Section height below top: 185
- Section height below that: 360
- Section height below that: 250
- Base height: 900
- Top width: 780
- Inner top width: 720
- Base width: 670
- Top flange thickness: 75,5

Side View Dimensions:

- Top width: 315
- Section height: 28
- Section height: 233
- Section height: 300
- Section height: 300

Labels and Notes:

- Schrankauflage 610
- max. Einbautiefe im Schlossbereich
- * mögl. Einbaulage 339/300