



ZAL53U

Polyester verdeelkast, gr. 1, Univers N, 1005x780x315 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1005 mm
Breedte	780 mm
Diepte	315 mm
Dikte zijwand	3,5 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Type slot	3-punts met zwenkgreep 8 mm
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	3
Aantal flensplaatopeningen	3

Installatie, montage

Gemonteerd op	Sokkel
Geschikt voor buitengebruik	Ja

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Materiaal	Glasvezelversterkt polyester

Samenstelling

Aantal verdelerrijen	5
----------------------	---

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2
Deur/deksel is transparant	Nee

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Technical drawing of the Schrankauflage 610, showing front and side views with dimensions in mm.

Front View Dimensions:

- Overall height: 900
- Top section height: 195
- Section height below top: 185
- Section height below that: 360
- Section height below that: 250
- Base height: 900
- Top width: 780
- Inner top width: 720
- Inner top width (excluding top rail): 670
- Top rail height: 75,5
- Section height below top rail: 900
- Section height below that: 1005
- Section height below that: 300

Side View Dimensions:

- Overall width: 315
- Section width below top: 233
- Section width below that: 28

Labels and Notes:

- Schrankauflage 610
- max. Einbautiefe im Schlossbereich
- * mögl. Einbaulage 339/300