



ZAL53U

**Polyester verdeelkast, gr. 1, Univers N, 1005x780x315 mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	1005 mm
Breedte	780 mm
Diepte	315 mm
Dikte zijwand	3,5 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Type slot	3-punts met zwenkgreep 8 mm
Slagvastheid IK	IK10

**Samenstelling**

Aantal velden in de breedte	3
Aantal flensplaatopeningen	3

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Sokkel
Geschikt voor buitengebruik	Ja

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Materiaal	Glasvezelversterkt polyester

**Samenstelling**

Aantal verdelerrijen	5
----------------------	---

**Materiaal**

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	2
Deur/deksel is transparant	Nee

**Spanning**

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

