



47742089

WCD RA 2V (enkele inb.doos), hoog, berker R.1, polarwit glz.

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
Nominale spanning	250 - 250 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	120 mm
Breedte	80 mm
Diepte	50 mm
Aantal eenheden	2
Inbouwdiepte inbouwdozen	25 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
Montage/aansluitpositie	Hoog

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK02
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Deur	Volle afdekplaat

Teksten

Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Ingebouwde aardingsbeugel in afdekraam	biedt bescherming tegen vervuiling tijdens schilder- en renovatiewerkzaamheden
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Geschikt voor

R.x

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja