



WNA696

ΣΥΒΥΚΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ LED 12-24V ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	1
Αριθμός στοιχείων	1

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	7035
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	83 mm
Πλάτος	83 mm
Βάθος	23 mm
Αριθμός μονάδων οριζόντια	1
Αριθμός μονάδων κάθετα	1

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---------------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Με σφιγκτήρα/βίδα στερέωσης
Φωτισμός	Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι