



WH27130303C

**kallysto.pro UP komplett: Hotelcard-Schalter Lichtgrau**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	10 A
Taststrom	10 A

**Spannung**

Nennspannung	230 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Hotelkarte
Polanzahl	1

**Leistung**

230 V Glüh- und Halogenlampen	1500 W
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung	1500 W

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

**Abmessungen**

Höhe	94 mm
Breite	94 mm
Tiefe	58.50 mm
Einbautiefe	24 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	34.5 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Mit Rückmeldekontakt	Nein
----------------------	------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 50 °C
--------------------	------------

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Texte**

Aufdruck	Mit Aufdruck "Hotelcard"
Beleuchtung	Für Beleuchtung
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

**Geeignet für**

kallysto Unterputz	
--------------------	--

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----