



WH37100200D



**FLF Gr.1 complet: Interrupteur lumineux S1(3+3) 37.5x62.5mm Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 10 AX (100W LED (SBL))

**Installation, montage**

Montage Encastré  
En saillie

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Blanc  
Code RAL 9010  
Finition Mat  
Matière Thermoplastique  
Traitement de surface Non traité  
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement

**Connectivité**

Type de montage Installation à encastrer  
Fixation par serrage  
Avec fixation à griffes Oui

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 1

**Dimensions**

Dimensions 62.70 x 37.50 mm  
Profondeur de montage 12 mm  
Profondeur des boîtes d'encastrement 36 mm  
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 0 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20  
Résistance aux chocs IK IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande Poussoir double

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Raccordement**

Type de contact 2x inverseurs  
Type de connexion / prise QuickConnect  
Borne enfichable

**Textes**

Type de raccordement Avec raccord à ressort  
Éclairage Avec 2 cartouches lumineuses à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle  
Type de commutation Double interrupteur va-et-vient S1

---

**Durabilité**

---

Conforme à la directive RoHS

Oui