



LNH016M3

NH-Sicherungseinsatz NHO 16A gG AC500V Kombimelder Lasche spannungsführend

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslösecharakteristik

gG

Sicherung

Sicherungsgröße

NHO

Sicherungscharakteristik

gG

Spannung

Versorgungsspannungsart

AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue

500 - 500 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz

500 - 500 V

Elektrischer Strom

Nennstrom

16 A

Einsatzbedingungen

Isoliert

Nein

Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1

120 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

1,80 W

Abmessungen

Höhe

125 mm

Breite

30 mm

Tiefe

61 mm

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja