



LNH016M3

NH-Sicherungseinsatz NH0 16A gG AC500V Kombimelder Lasche spannungsführend

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslösecharakteristik	gG
-----------------------	----

Sicherung

Sicherungsgröße	NH0
Sicherungscharakteristik	gG

Spannung

Versorgungsspannungsart	AC
Bemessungsbetriebsspannung Ue	500 - 500 V
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	500 - 500 V

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Einsatzbedingungen

Isoliert	Nein
----------	------

Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1	120 kA
---	--------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,80 W
---------------------------------------	--------

Abmessungen

Höhe	125 mm
Breite	30 mm
Tiefe	61 mm

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja