



LNH016M3

Pojistka nožová NH0 gG 500V 16A dvojitá signalizace

Technické vlastnosti

Architektura

Vypínací charakteristika gG

Pojistka

Velikost pojistky NH0

Charakteristika pojistek gG

Napětí

Typ napájecího napětí AC

Provozní napětí AC 500 - 500 V

Jmenovité napětí při AC 50 Hz 500 - 500 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Podmínky použití

Izolované Ne

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 120 kA

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 1,80 W

Rozměry

Výška 125 mm

Šířka 30 mm

Hloubka 61 mm

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano