



FW64US2

KAPSLING INFÄLLD 288 MOD

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Infälld montering Hålvägg

Elektrisk ström

Märkström	125 A
-----------	-------

Utrustning

Antal skenor	24
Antal rader	4
Antal sektioner i bredd	4
Med lås	Nej

Kapacitet

Antal moduler	288
---------------	-----

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	950 mm
Bredd	1050 mm
Djup	110 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
--------------	---

Dimensioner

Antal breddenheter	48
--------------------	----

Skydd, dörr

Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Dörr/lock transparent	Nej

Anslutning

Antal ledningsinföringar	8
--------------------------	---

Material

Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Utrustning

Har monteringsplatta	Nej
----------------------	-----

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK09
Kapslingsklass (IP)	IP30