



RER513X



platine de rue pour ELCOM.HOME Set vidéo 1 button, pose en saillie, antracite

Caractéristiques techniques

Matière

Code RAL	7021
Couleur	Anthracite

Dimensions

Dimensions	196 x 101 mm
------------	--------------

Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

Matière

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Polycarbonate (PC)
Finition	Mat

Dimensions

Hauteur	196 mm
Largeur	101 mm

Tension

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	1
Temps de fermeture du poussoir d'appel	3 s

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
------------------------	-------------

Textes

Marquage	Changement des porte-nom par l'avant sans outil spécial
Éclairage	Rétro-éclairage LED blanc homogène et durable des touches d'appel Éclairage nocturne LED pour caméra
Protection	Haut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme
Mode de montage	Pour montage vertical Poussoirs d'appel incassables affleurants

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----