



RER513Y



IK07

IP44



Außenstation für HOME VideoSet 1 Teilnehmer AP 2D anthrazit

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Abmessungen	196 x 101 mm
Einbauhöhe	196 mm

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
-------	-----------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Werkstoff

RAL Nummer	7021
Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC)
Glanzgrad	Matt

Abmessungen

Höhe	196 mm
Breite	101 mm

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	1
Ruftaster Schließzeit	3 s

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
--------------------------------	------

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
--------------------	-------------

Texte

Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug
Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung LED Nachtbeleuchtung für Kamera
Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz
Montageart	Für senkrechte Montage Bruchssichere, flächenbündige Ruftaster

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----