



MH2024

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	40 mm
Longueur	2000 mm

Matières

Matière	PC-ABS
Traitement	Non traité
Couleur	Gris clair

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Type de montage	Montage à clipser
-----------------	-------------------

Adapté à

LFH 40x60	
-----------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

