



MH2024

Trennwand aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LH Höhe 40mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	40 mm
Länge	2000 mm

Werkstoff

Werkstoff	PC-ABS
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Lichtgrau

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Montageart	Schnappbefestigung
------------	--------------------

Geeignet für

LFH 40 x 60	
-------------	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

