



MH2024

tehalit.LFH Przegroda z PC ABS H40mm

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	40 mm
Długość	2000 mm

Materiały

Materiał	PC/ABS
Obróbka	Stan surowy
Kolor	Jasnoszary

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie na zatrzask
----------------	-----------------------

Odpowiednie do

LFH 40x60

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

