



MH2024

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	40 mm
Délka	2000 mm

Materiál

Materiál	Bezhalogenový PC-ABS
Povrch	Neošetřený
Barva	Světle šedá

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 90 °C
------------------	------------

Konektivita

Druh montáže	Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
--------------	--

Vhodné pro

LFH 40x60

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

