



MH2024

TEHALIT LFH ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ Χ40

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	40 mm
Μήκος	2000 mm

Υλικά

Υλικό	PC-ABS
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Snap-on τοποθέτηση
-----------------	--------------------

Κατάλληλο για

LFH 40x60

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

