



MH2024

Mellanvägg LF, 40mm, 2 m, halogenfri, ljusgrå

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	40 mm
Längd	2000 mm

Material

Material	PC - ABS
Behandling	Obehandlad
Färg	Ljusgrå

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90 °C
------------------	------------

Anslutning

Typ av montering	Snabbanslutning
------------------	-----------------

Utrustning

Typ av montering skiljevägg	Snabbanslutning
-----------------------------	-----------------

Lämplig för

LFH 40x60	
-----------	--

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

