



MH2026

Trennwand aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LH Höhe 60mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	60 mm
Länge	2000 mm

Werkstoff

Werkstoff	PC-ABS
Oberfläche	Unbehandelt

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Montageart	Klickbefestigung
------------	------------------

Ausstattung

Montageart Trennwand	Schnappbefestigung
----------------------	--------------------

Geeignet für

BRAP 65 x 100 / BRAP 65 x 130 / BRAP 65 x 170 / BRHP 65 x 100 / BRHP 65 x 130 / BRHP 65 x 170 / LFH 60 x 90 / LFH 60 x 110 / LFH 60 x 150

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

