



BSRRJ45R45B

Bodensteckdose rund aus geschliff. Bronzeguss Steckdose Rastec 45 u. RJ46

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Nein

Abmessungen

Einbautiefe	60 mm
Einbaubreite	101 mm
Einbaulänge	101 mm
Außendurchmesser	150 mm

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Feuchtreinigung	Nein

Anleitung

Bodenpflege	Trocken
-------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Gebürstet

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	20 kN
---	-------

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Aluminium
------------------	-----------

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	1,5 kN
--------------------------------------	--------

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

Texte

Kabelauslass	Mit Kabelauslass im Deckel
--------------	----------------------------

Werkstoff

Farbe	Bronze
-------	--------

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	1
Anzahl der Steckdosen SCHUKO	1

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----