



REQ116Y



### Türstation Audio mit LED-Zustandsanzeige 16/2 2Draht Edelstahl matt ONE

#### Technische Eigenschaften

##### Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Edelstahl

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	16
------------------	----

##### Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

##### Abmessungen

Abmessungen	422 x 225,50 mm
Höhe	422 mm
Breite	225,50 mm
Tiefe	25 mm

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30 - 80 °C

##### Funktionen

Türkommunikationsart	Audio
----------------------	-------

##### Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

##### Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

##### Texte

Montageart	Für senkrechte Montage Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster Montage in Gehäuse AP oder UP
Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung
Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz