



BKFD500105

Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 500x(105-150)mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Breite | 500 mm |
| Länge | 2400 mm |
| Lichter innerer Querschnitt | 28500 - 28500 mm ² |

Kapazität

| | |
|---|-----|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 285 |
|---|-----|

Abmessungen

| | |
|--------------------|--------------|
| Mindestestrichhöhe | 105 mm |
| Nivellierbereich | 105 - 150 mm |

Einsatzbedingungen

| | |
|---|------|
| Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) | 3 kN |
| Vertikale Last auf kleine Oberfläche | 2 kN |

Abmessungen

| | |
|----------------------------|---|
| Anzahl der Einbaueinheiten | 3 |
|----------------------------|---|

Anleitung

| | |
|-------------|---------|
| Bodenpflege | Trocken |
|-------------|---------|

Ausstattung

| | |
|----------------------|--------------------|
| Kammeranzahl | 1 - 1 |
| Montageart Trennwand | Schraubbefestigung |
| Mit Trennwand | Nein |

Installation, Montage

| | |
|----------------|------|
| Montageöffnung | Ohne |
|----------------|------|

Werkstoff

| | |
|----------------------------|------------|
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Seitenwand Boden | Kunststoff |

Abdeckung, Tür

| | |
|-------------------|----------|
| Werkstoff Deckel | Stahl |
| Oberfläche Deckel | Verzinkt |

Funktionen

| | |
|---|----|
| Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper | Ja |
|---|----|

Werkstoff

| | |
|------------|----------|
| Oberfläche | Verzinkt |
|------------|----------|

Funktionen

| | |
|----------------|------|
| Mit Bodenwanne | Nein |
|----------------|------|

Abdeckung, Tür

| | |
|---------------------------|------|
| Abdeckung Montageöffnung | Nein |
| Deckelbefestigung rastend | Nein |

Abbildungen | Zeichnungen

