



BKFD500105

Vloergoot bovenliggend open met flexibele wand 500x(105-150)mm natte reiniging

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Breedte | 500 mm |
| Lengte | 2400 mm |
| Binnendoorsnede | 28500 - 28500 mm ² |

Capaciteit

| | |
|--|-----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 285 |
|--|-----|

Afmetingen

| | |
|-------------------------|--------------|
| Minimale dekvloerhoogte | 105 mm |
| Nivelleerbereik | 105 - 150 mm |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|--|------|
| Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting) | 3 kN |
| Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak | 2 kN |

Afmetingen

| | |
|-----------------------|---|
| Aantal inbouweenheden | 3 |
|-----------------------|---|

Instructies

| | |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

Samenstelling

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Aantal compartimenten | 1 - 1 |
| Montagewijze scheidingswand | Schroefbevestiging |
| Met scheidingswand | Nee |

Installatie, montage

| | |
|-----------------|--------|
| Montage opening | Zonder |
|-----------------|--------|

Materiaal

| | |
|------------------------------|-----------|
| Materiaal | Staal |
| Materiaal onderzijde zijwand | Kunststof |

Deksel, deur

| | |
|------------------|----------|
| Materiaal deksel | Staal |
| Afwerking deksel | Verzinkt |

Funcities

| | |
|---|----|
| Basis kan worden losgemaakt van het hoofdgedeelte | Ja |
|---|----|

Materiaal

| | |
|-------------------------|----------|
| Oppervlakte behandeling | Verzinkt |
|-------------------------|----------|

Funcities

| | |
|----------------|-----|
| Met bodem door | Nee |
|----------------|-----|

Deksel, deur

| | |
|----------------------------|-----|
| Deksel montageopening | Nee |
| Dekselbevestiging klemmend | Nee |

Afbeeldingen | tekeningen

