



BKFD500105

**Podlahový kanál s folii s možností těsnění 500 105-150**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Šířka	500 mm
Délka	2400 mm
Vnitřní průřez vodiče	28500 - 28500 mm <sup>2</sup>

**Kapacita**

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	285
---	-----

**Rozměry**

Minimální výška potěru	105 mm
Rozsah nivelace	105 - 150 mm

**Podmínky použití**

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)	3 kN
Svislé zatížení působící na malou plochu	2 kN

**Rozměry**

Počet vestavěných jednotek	3
----------------------------	---

**Instrukce**

Údržba podlah	Suché
---------------	-------

**Vybavení**

Počet oddílů	1 - 1
Typ montáže přepážky	Upevnění šrouby
S přepážkou	Ne

**Instalace, montáž**

Montážní otvor	Bez
----------------	-----

**Materiál**

Materiál	Ocel
Materiál dna bočnice	Umělá hmota

**Kryt, dveře**

Materiál krytu	Ocel
Kryt pro ošetření	Pozink

**Funkce**

Základna oddělitelná od hlavního těla	Ano
---------------------------------------	-----

**Materiál**

Povrch	Pozink
--------	--------

**Funkce**

S průchozím dnem	Ne
------------------	----

**Kryt, dveře**

Montážní otvor krytu	Ne
Upevnění víka zaklapnutím	Ne

Ilustrace a výkresy

