



1077710400

**Pezzo c.le con manopola x Commut. a manopola x venez., Arsys K.5 acciaio inox**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	A rotazione
-------------------------------	-------------

**Materiali**

Colore	Acciaio inox
Codice RAL	9022
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Metallo Acciaio inox
Trattamento	Non trattato

**Serie**

Altezza	70 mm
Larghezza	55 mm
Profondità	20 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con set di guarnizioni

**Testo**

Stampa	Con stampa
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite

**Adatto per**

BERKER K.x